













MÓDULO HIGIÉNICO ET

	Módulo Higiénico	Dermógrafo	Diámetro	Velocidad de Trabajo	Descripción
○	Nano 1	Symphony y Modul	0,08 a 0,20mm	90-110	Precisa, cejas pelo a pelo. Pielés secas y sensibles.
○	Nano 2	Symphony -Modul-PRO	0,10 a 0,25mm	100-120	Cejas pelo a pelo. Pielés normales o grasas.
⦿	Nano NT	Modul- PRO	0,10 a 0,25mm	100-120	Alta precisión debido a su guía metálica. Cejas pelo a pelo
●	1p Micro	Symphony - Modul-PRO	0,18 a 0,40mm	100-120	Cejas pelo a pelo y capilar
●	1p Liner	Symphony - Modul-PRO	0,25 a 0,40mm	100-110	Trazados muy finos y precisos, rectificación de pequeños errores
●●●	3p Outline	Symphony - Modul* - PRO	0,25mm	110-130	Contorno de labios fino, eyeliner fino, relleno de pestañas, cejas compactas.
●●●	3p Micro	Modul-PRO	0,18mm	110-130	Cejas pelo a pelo, contornos de labios finos , eyeliner fino y trazados finos
●●●	3p Liner	Symphony - Modul-PRO	0,30mm	110-130	Contorno de labios, eyeliner, relleno de pestañas, cejas compactas.
●●●	3p Power*	Modul	0,30mm	120-130	Eyeliner, relleno de pestañas, delineado y relleno de labios, areolas y estrías. Pielés normales o grasas.
!!!	3p Slope	Symphony y Modul	0,40mm	110-130	Llamadas bailarinas por la posibilidad de trabajar con 1 o 3 puntas (según posición del dermógrafo) espectaculares cejas pelo a pelo.
!!!	3p Nano Slope	Modul-PRO	0,25mm	Delineado 100-130 Sombreado 100-120	Llamadas bailarinas por la posibilidad de trabajar con 1 o 3 puntas (según posición del dermógrafo).Cejas pelo a pelo, contorno de labios y sombreados
●●●	3p Nano Spread	PRO	0,25mm	100-130	Técnicas de sombreado en general especialmente en los labios.
●●●●	4p Flat*	Symphony - Modul	0,35mm	100-130	Espectaculares resultados pelo a pelo: poner las agujas del modulo en posición paralela al dibujo del pelo que quiere obtener, relleno de mucosa, difuminados.

**Hasta fin de existencias*

MÓDULO HIGIÉNICO ET

	Módulo Higiénico	Dermógrafo	Diámetro	Velocidad de Trabajo	Descripción
	5p Shader	Symphony -Modul-PRO	0,30mm	120-140	Grandes trazados, rellenos, contorno de labios.
	5p Round*	Modul	0,30mm	120-140	Grandes trazados, rellenos, contorno de labios.
	5p Power*	Modul	0,30mm	120-130	Sombreados en general.
	5p Magnum*	Symphony - Modul	0,30mm	120-140	Eyeliner, tattoos, rellenos.
	5p Slope	Symphony* - Modul	0,40mm	120-140	Llamadas bailarinas por la posibilidad de trabajar con 1 o 5 puntas (según posición del dermógrafo) difuminados perfectos.
	5p Nano Slope	Modul-PRO	0,25mm	Delineado 100-130 Sombreado 100-120	Superficies a sombreadar más grandes, como en labios completos, micropigmentación de areola y tatuajes de cuerpo pequeño.
	5p Nano Spread	PRO	0,25mm	100-130	Técnicas de sombreado en general en todas las áreas, especialmente para labios, areola, cicatrices.
	7p Nano Spread	PRO	0,25mm	100-130	Sombreados en general, labios, areola y cicatrices.
	7p Nano Round	PRO	0,25mm	Máxima Velocidad	Técnicas de sombreado en general en todas las áreas, especialmente labios.
	7p Round*	Symphony y Modul	0,30mm	Máxima Velocidad	Las siete agujas forman un círculo perfecto lo que permite trazados anchos en labios, apenas sin necesidad de saturar el trazado.
	7p Power*	Modul	0,30mm	120-130	Sombreados en general.
	9p Magnum	Symphony* - Modul-PRO	0,30mm	Máxima Velocidad	Se recomiendan para rellenos de grandes zonas, senos, reconstrucción de areolas, calvas y demás trabajos medicales

**Hasta fin de existencias*